

5-Pack RJ45 Koppelstuk, Inline Cat6 Coupler, Female naar Female (F/F) T568B Connector, UTP Verlengblokje, Unshielded Ethernet Kabel Verlengstuk

Productcode: IN-CAT6-COUPLER-U5



De 5-Pack RJ45 Koppelstukken bieden een handige oplossing voor veelvoudige installaties. Verbind twee Cat 6 kabels om een netwerkverbinding door te trekken. Het female naar female Ethernet verlengblokje garandeert een optimale signaalintegriteit met een laag insertion loss dat de industriënormen overtreft.

Het Cat6 koppelstuk ondersteunt 10Gbps, 1Gbps en 10/100 snelheden en is compatibel de meest voorkomende netwerkstandaarden zoals 10/100/1000BASE-T en geavanceerde protocollen zoals 2,5GBASE-T/5GBASE-T.

Het RJ45 koppelstuk is uitgerust met een duurzame polycarbonaat behuizing en vergulde fosforbronzen RJ45-contacten voor betrouwbare, langdurige en betrouwbare prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Koppel twee Cat6-kabels om een netwerkverbinding verder uit te breiden
- Handig 5-pack vereenvoudigt meervoudige installaties

Eigenschappen

- **HANDIG 5-PACK:** Het RJ45 koppelstuk heeft een compact ontwerp met standaard T568B pinouts; 5-pack, ideaal voor IT-professionals die meerdere opstellingen beheren in kantoren, serverruimtes en LAN's; Sluit twee Cat6-kabels aan in kleine ruimtes
- **ROBUUSTE CONSTRUCTIE:** Cat6 Ethernet koppelstuk met duurzame polycarbonaat behuizing voor betere bescherming tegen slijtage in ruwe omgevingen; Female RJ45-contacten gemaakt van fosforbrons voor betere geleiding en corrosiebestendigheid
- **BETROUWBARE DATA TRANSFER:** Ondersteunt 10Gbps, 1Gbps en 10/100 Ethernet-snelheden met PoE voor veelzijdige en betrouwbare transfersnelheden tussen apparaten; Insertion Loss-marge van 35,4dB met 17,5dB Headroom overtreft de TIA-568-C.2 normen
- **COMPATIBILITEIT:** Compatibel met Cat 6 en Cat 5/5e kabels, 10/100/1000 en 2,5G/5G/10G netwerken; Compatibele standaarden: 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T, 2,5GBASE-T/5GBASE-T, ATM-25/ATM-51/ATM-155, TR-16 actief/ passief, TR-4, 100VG-AnyLan
- **SNELLE INSTALLATIE:** Eenvoudig plug-and-play ontwerp voor snelle en probleemloze installatie zonder gereedschap; Geen extra software of configuratie vereist; Deze 5-pack RJ45 Coupler is ook afzonderlijk verkrijgbaar (IN-CAT6-COUPLER-U1)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Poorten	2
Aantal geleiders	8P8C
Kabelstandaard	TIA/EIA-T568B
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3bz 5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-T

Prestaties

MTBF	Getest op 750 connector koppelcycli
------	-------------------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
-------------	-----------

Connector B	1 - RJ-45
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	15%-65%
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Wit
Type behuizing	Polycarbonate
Lengte product	1.2 in [3.0 cm]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
Gewicht product	0.7 oz [20.0 g]
Verpakkingsinformatie	
Verpakkingsaantal	5
Lengte Verpakking	3.6 in [9.1 cm]
Breedte Verpakking	3.5 in [8.9 cm]
Hoogte Verpakking	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 oz [24.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	5 - RJ45 Modulaire Unshielded Inline Coupler
Garantiebepalingen	
Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.