

HDMI via IP Verlenger met Audio

Productcode: IPUSB2HD2



De IPUSB2HD2 HDMI® via IP Verlenger zorgt voor een veelzijdige HDMI-IP-verbinding tussen de computers op uw netwerk en een HDMI-monitor/projector met de volle HD-videoresolutie (1080p, 1920x1080). Bijbehorende audiosignalen worden direct doorgegeven via de HDMI-uitgang of apart via de ingebouwde 3,5 mm stereo-uitgang.

De IP/HDMI-adapter is een ideale oplossing voor het delen van een monitor of projector via een Ethernet-netwerk, zodat zelfs pc's zonder digitale video-uitgang kunnen worden aangesloten via een router tot op afstanden van 100m. Het is bovendien voorzien van twee USB 2.0-poorten voor het aansluiten en delen van randapparatuur zoals USB-opslagmedia, een toetsenbord of muis met de aangesloten pc.

Het kan ook rechtstreeks worden aangesloten als een USB-naar-HDMI-adapter.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit meerdere pc's aan op één beeldscherm of projector op een lokaal netwerk en schakel tussen computers voor presentaties in uw bedrijf
- Met HDMI-via-IP is afstand niet langer een probleem voor het aanbieden van HD-video en audio aan uw publiek in winkels of voor narrowcasting
- Voor home theater en mediacenter toepassingen zoals het streamen van films of foto's en

internetten op uw HDTV

- Bedien uw PC vanaf een externe locatie door het aansluiten van een toetsenbord of muis op de ingebouwde USB-poorten
- Voor gebruik in het onderwijs – studenten kunnen hun werk voor iedereen zichtbaar weergeven op een centrale monitor of projectorscherm

Eigenschappen

- HDMI® via IP voor gedeelde toegang via een netwerk
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p)
- Audio via HDMI of 3,5 mm aansluiting
- Gebruiksvriendelijke software en IP-configuratieprogramma
- Ondersteuning voor Windows® Aero
- Twee USB-poorten zorgen voor de aansluiting van randapparatuur op de monitorlocatie
- Uitbreiden of dupliceren van uw bureaublad / scherm

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
AV-ingang	USB 2.0 Ethernet
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Ja
Chipsetcode	DisplayLink - DL-165
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	USB - 480 Mbit/s Ethernet - 1 Gbit/s (1000 Mbit/s)
-----------------------------	---



Max. afstand	100 m / 330 ft
Maximale digitale resoluties	1080p / 1920x1080
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Algemene specificaties	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of Fresco family chipset.

Connector(en)

Type connector(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	HDMI (19-polig)
	RJ-45
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	USB Mini-B (5-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows® 8 (32/64) 7 (32/64) Vista (32/64) XP (32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom	0.3A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief

Gebruiksomgeving



Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
Opslagtemperatuur	0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F)
Vochtigheid	10% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.2 in [13.2 cm]
Breedte product	2.8 in [71 mm]
Hoogte product	1.1 in [28 mm]
Gewicht product	4.7 oz [134 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	5.9 in [15 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.2 oz [460 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>USB-naar-HDMI of HDMI-via-IP converter</p> <p>Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)</p> <p>CD met drivers en software</p> <p>Handleiding</p>
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

