

HDMI via IP-förlängare med audio

Produkt ID: IPUSB2HD2



IPUSB2HD2 HDMI® via IP-förlängare ger en mångsidig HDMI-IP-länk mellan datorer i ditt nätverk och en HDMI-skärm/-projektor med äkta högupplöst videoupplösning (1080p, 1920x1080). Bifogade ljudsignaler sänds direkt genom HDMI-uttaget eller separat via den inbyggda 3,5 mm stereoutdataporten.

Idealiskt för att dela en skärm eller en projektor via ett Ethernet-nätverk det går till och med att koppla PC-datorer som saknar uttag för digitalvideo. IP/HDMI-adaptern kan kommunicera via en nätverksrouter vid överföringsavstånd på upp till 100 m. Dessutom har den två USB 2.0-portar på skärmens sida där man kan ansluta och dela kringutrustning som USB-minnen eller -tangentbord/-möss med den anslutna datorn.

Alternativt kan enheten användas direkt som en USB till HDMI-adapter.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut flera datorer till en skärm/projektor inom ett lokalt nätverk (LAN) och växla mellan datorerna under föredrag inom företaget
- Med alternativet HDMI® via IP är avstånd inte längre något problem för att leverera högupplöst video och ljud till din publik, i handeln och applikationer för digital skyltning
- Hemmabio- eller mediacentrer-applikationer, inklusive strömning av filmer och foton samt internetsurfning till din HDTV
- Styr din PC från en fjärrplats genom att ansluta ett tangentbord eller en mus till de integrerade USB-portarna
- Använd i utbildningssammanhang där elever kan ansluta och visa sina arbeten på en central skärm eller projektorskärm så att alla kan se

Funktioner

- HDMI® via IP-konvertering ger delad åtkomst över ett nätverk
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p)
- Audio via HDMI eller 3,5 mm anslutning
- Lättanvänd programvara och lättanvända IP-konfigurationsverktyg
- Med stöd för Windows Aero-teman
- 2 USB-portar för anslutning av kringutrustning på skärmens sida
- Utöka eller spegla din primära stationära dator/skärm

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 2.0
	Ethernet
Portar	1
AV-utgång	HDMI
Kablage	Cat 5 UTP eller bättre
Audio	Ja

Chipset-ID	DisplayLink - DL-165
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	USB – 480 Mbps Ethernet - 1 Gbps (1000 Mbps)
Maximalt avstånd	100m [328ft]
Maximal digital upplösning	1080p / 1920x1080
Stöd för widescreen	Ja
Allmänna specifikationer	Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett Trigger- eller Fresco-chipset.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - HDMI (19-stifts) 1 - RJ-45 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - USB Mini-B (5-stifts)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8 (32/64) 7 (32/64) Vista (32/64) XP (32/64)
Microsoft WHQL-certifierad	Ja

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	110V-240V AC
Inström	0.3A
Utspänning	5 DC

	Utström	2A
	Polaritet på mittpol	Positiv
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
	Förvaringstemperatur	0°C ~ 85°C (32°F ~ 185°F)
	Luftfuktighet	10~80 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	5.2 in [13.2 cm]
	Produktbredd	2.8 in [7.1 cm]
	Produkthöjd	1.1 in [2.8 cm]
	Produktvikt	4.7 oz [134 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	5.9 in [15 cm]
	Paketets höjd	2.4 in [60 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.0 lb [0.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - IP eller USB till HDMI-konverterare
		1 - Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)
		1 - CD med drivrutiner och program
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.