

2 poorts ISA RS232 Seriële adapter kaart met 16550 UART

Productcode: ISA2S550



StarTech.com's op ISA gebaseerde RS232 seriële kaart (16550 UART) kan in een ISA-moederbordsleuf worden geïnstalleerd voor de toevoeging van twee RS232 seriële COM-poorten, met ondersteuning van dataoverdrachtsnelheden tot 460,8 Kbps, zodat seriële apparaten topprestaties kunnen behalen.

Bij de ISA seriële adapterkaart worden stuurprogramma's voor DOS®, Windows® en Linux geleverd, alsmede een volledig geïntegreerde jumperset voor eenvoudige configuratie en brede compatibiliteit.

Een voordelige oplossing voor het aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN terminaladapters en nog veel meer op een systeem, wordt de ISA seriële kaart gedekt door de levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)

- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- Ondersteunt COM1-COM7 en IRQ 3,4,5,9,10,11,12,15 instellingen voor elke poort
- Volledige jumperset zorgt gegarandeerd voor compatibiliteit met bijna elk pc-systeem
- Ondersteunt de RS-232 interface

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	ISA
Kaarttype	Standaard
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	ASIX - MCS9820CV

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
------------------	--------

	Max. baudrate	460,8 kbit/s
	FIFO	16 Bytes
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - ISA (16-bit)
	Externe poorten	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Software		
	Besturingssystemen	DOS, Windows 95, 98, ME; Windows XP (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit); Linux 2.4.x
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.0 in [0.0 cm]
	Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
	Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
	Gewicht product	0.0 oz [0.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.0 in [15.2 cm]
	Package Width	0.9 in [24.0 mm]
	Package Height	5.5 in [14.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.3 lb [0.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - I/O-KAART

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.