

Câble SAS SCSI série externe 2 m - SFF-8470 vers SFF-8088

N° de produit: ISAS88702



Le câble série SCSI ISAS88702 de 2 m est conçu pour les ordinateurs de bureau, les postes de travail, les serveurs et les réseaux de haute performance. Ce câble SAS est doté d'un connecteur SFF-8470 (Infiniband®) et d'un connecteur SFF-8088 (mini-SAS externe) et peut transférer des données jusqu'à 6 Gb/s. Ce câble SFF-8470 vers SFF-8088 est construit avec des matériaux de grande qualité et bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de connecter des contrôleurs SAS à des faces arrière SAS
- Pour l'utilisation dans les réseaux de stockage, connecter les boîtiers et les contrôleurs compatibles extenseurs SAS

Spécifications techniques

- Connecteurs en métal durables
- Fiche Infiniband® à vis de serrage pour des connexions sécurisées
- Prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
- Compatible avec de nombreux serveurs, dont : IBM MegaRAID 8480 IBM System Storage EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	8 Twisted Pair
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-polyester avec blindage tressé en cuivre étamé

Connecteur(s)

Connecteur A	SFF-8470 (32 broches , Infiniband , SAS externe)
Connecteur B	SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Diamètre	7.874mm
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	9.5 oz [268.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.9 in [24.0 mm]
Poids brut	9.5 oz [270.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble SAS SCSI série externe 2 m - SFF-8470 vers SFF-8088
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

