

Câble externe mini SAS SFF-8088 vers mini SAS SFF-8088 de 1m avec verrouillage - M/M - Noir

N° de produit: ISAS88881



Le câble SAS externe ISAS88881 de 1 m est conçu pour les réseaux, serveurs, postes de travail et ordinateurs de bureau de haute performance avec prise en charge de vitesses de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s.

Ce câble Mini SAS robuste propose des fiches SFF-8088 à SFF-8088 pour brancher vos périphériques SAS externes (contrôleurs, disques durs, réseau de stockage SAN, etc.), et est conforme au TAA en matière d'achats fédéraux (Annexe GSA).

Fait de matériaux de qualité supérieure

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- À utiliser dans les réseaux de stockage pour connecter les boîtiers et les contrôleurs compatibles extenseurs SAS
- Connectez des contrôleurs SAS à des faces arrière SAS
- Branchez un disque dur externe à un contrôleur SAS

Spécifications techniques

- 2 fiches SFF-8088 avec broches de verrouillage
- Connecteurs en métal durables
- Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s
- Conception à voies multiples
- Compatibilité rétroactive avec les périphériques SATA

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	8 Twisted Pair
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-polyester avec blindage tressé en cuivre étamé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe)
Connecteur B	1 - SFF-8088 (26 broches , Mini-SAS externe)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	1.4 in [3.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	5.0 oz [143.0 g]

Informations

d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	9.9 in [25.1 cm]
Package Height	0.9 in [2.3 cm]
Poids brut	5.4 oz [152.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble SAS Serial Attached SCSI externe 1 m - SFF-8088 vers SFF-8088
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis