

Adaptador de Corriente Universal de DC para Hubs USB Industriales - 20V 3,25A

ID del Producto: ITB20D3250



Este adaptador universal de alimentación CC ha sido diseñado como alternativa, respaldo o reemplazo de fuente de alimentación para la línea de concentradores industriales USB de Startech.com.

Concentrador industrial USB 3.0 de 10 puertos, con adaptador de alimentación externo - Protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (HB30A10AME)

Concentrador industrial USB 3.0 de 10 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (ST1030USBM)

Concentrador industrial USB 3.0 de 7 puertos, con adaptador de alimentación externo - Protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (HB30A7AME)

Concentrador industrial USB 3.0 de 7 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (ST7300USBME)

Concentrador industrial USB 3.0 de 4 puertos, con protección integrada contra descarga electroestática (ESD) (ST4300USBMST4300USBM)

Concentrador industrial USB 2.0 de 7 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (HB20A7AME)

Concentrador industrial USB 2.0 de 7 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (ST7200USBM)

Concentrador industrial USB 2.0 de 4 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (HB20A4AME)

Concentrador industrial USB 2.0 de 4 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) (ST4300USBM)

El adaptador de alimentación por bloque de terminales externo también se puede utilizar con cualquier otro dispositivo compatible con alimentación a 20V, incluyendo diversos conmutadores Ethernet y adaptadores serie de StarTech.com.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- El adaptador de alimentación por bloque de terminales externo ha sido diseñado para los productos industriales de StarTech.com
- Utilícelo como alternativa de fuente, reemplazo o respaldo de alimentación, cuando la alimentación por bus no está disponible
- Incluye conectores regionales para NA/JP, UE, RU y ANZ
- Incluye bloque de terminales integrado, con dos conductores
- Incluye bloque de terminales, con tres conductores

Indicadores

Política de Garantía	1 Year
Indicadores LED	LED de alimentación

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	110V-240V AC
Corriente de Entrada	1.4A Max.
Tensión de Salida	20V DC
Alimentación de Salida	3.25A
Tipo de Enchufe	Bloque de Terminales (2 Cables) Bloque de Terminales (3 Cables)



Consumo de Energía 65W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa + 0°C ~ + 40°C

Temperatura de Almacenamiento - 20 °C ~ + 80°C

Humedad HR 20% ~ 80%

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 4.5 in [11.5 cm]

Ancho del Producto 2.1 in [53.0 mm]

Altura del Producto 1.5 in [37.0 mm]

Peso del Producto 10.3 oz [291.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 6.5 in [16.6 cm]

Ancho de la Caja 9.5 in [24.2 cm]

Altura de la Caja 2.2 in [55.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 29.8 oz [843.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- Adaptador de alimentación universal (65W)
- Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
- Conector de bloque de terminales, dos conductores (incluido)
- Conector de bloque de terminales, tres conductores



(incluido)

Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

