

Adattatore di alimentazione CC universale per hub USB industriali - 20 V, 3,25 A

ID prodotto: ITB20D3250

Questo adattatore di alimentazione CC universale è stato progettato come un alimentatore alternativo, di riserva o di ricambio per la linea di hub USB industriali StarTech.com.

Hub USB 3.0 industriale a 10 porte con adattatore di alimentazione esterno - Protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB30A10AME)

Hub USB 3.0 industriale a 10 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (ST1030USBM)

Hub USB 3.0 industriale a 7 porte con adattatore di alimentazione esterno - Protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB30A7AME)

Hub USB 3.0 industriale a 7 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (ST7300USBME)

Hub USB 3.0 industriale a 4 porte con protezione ESD (ST4300USBM)

Hub USB 2.0 industriale a 7 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB20A7AME)

Hub USB 2.0 industriale a 7 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (ST7200USBM)

Hub USB 2.0 industriale a 4 porte con protezione ESD e sovratensioni a 350 W (HB20A4AME))

Hub USB 2.0 industriale a 4 porte con protezione ESD (ST4200USBM)

L'adattatore di alimentazione esterno può essere utilizzato anche con qualsiasi altro dispositivo in grado di supportare un alimentatore da 20 V, inclusa una vasta gamma di switch Ethernet e adattatori seriali StarTech.com.

Il prodotto ITB20D3250 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- Adattatore di alimentazione progettato per i prodotti industriali StarTech.com
- Da utilizzare come alimentatore alternativo, di ricambio o di riserva quando non è disponibile un'alimentazione tramite bus sufficiente
- Include attacchi per spine nazionali NA/JP, EU, UK e ANZ

- Include una morsettiera a due conduttori integrata
- Include un'ulteriore morsettiera a tre conduttori

Indicatori

Norme di garanzia	1 Year
Indicatori LED	LED alimentazione

Alimentazione

Tensione ingresso	110V-240V AC
Corrente ingresso	1.4A Max.
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	3.25A
Tipo presa	Blocco terminale (2 fili) Blocco terminale (3 fili)
Consumo energetico	65W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	+ 0°C ~ + 40°C
Temperatura di conservazione	- 20 °C ~ + 80°C
Umidità	20% ~ 80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Larghezza prodotto	2.1 in [53.0 mm]
Altezza prodotto	1.5 in [37.0 mm]
Peso prodotto	10.3 oz [291.0 g]



Informazioni
confezione

Package Length	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	9.5 in [24.2 cm]
Package Height	2.2 in [55.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	29.8 oz [843.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore di alimentazione da 65 W universale
	Cavi di alimentazione (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Connettore per morsettiera a due conduttori (incluso)
	Connettore per morsettiera a tre conduttori
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

