

## HPE J4859C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-LX

ID prodotto: J4859CST



Il prodotto J4859CST è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con HPE J4859C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HPE®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LX, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps
- Tipo: fibra monomodale/multimodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 10 km
- MTBF: 3.092.408 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP
- Espansione della rete a segmenti remoti

## Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con HP J4859C
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LX

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi) - SM / 1 km (0.6 mi) - MM
Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	3.092.408 ore
Consumo energetico	< 1 W

---

#### Connettore/i

Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
-------------------------	-------------------------------

---

#### Alimentazione

Tensione di uscita	3.3V DC
--------------------	---------

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.2 in [57.0 mm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [16.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.4 in [11.3 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.1 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Ricetrasmittitore SFP

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.