

HP J8177C Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-T - 10 unità

ID prodotto: J8177C10PKST



Il prodotto J8177C10PKST è una confezione da dieci unità del nostro modulo ricetrasmittitore in rame compatibile con HP J8177C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-T, a una distanza massima di 100 m.

Specifiche tecniche:

- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1000 Mbps
- Tipo: rame
- Tipo di connessione: connettore RJ45
- Distanza massima di trasferimento: 100 m
- MTBF: 4.655.371 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo in rame SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP
- Espansione della rete a segmenti remoti

### Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con HP J8177C
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,3 W

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Standard del settore	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
Distanza di trasferimento max	100 m (328 ft)
Tipo fibra	Rame
DDM	No
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	4.655.371 ore
Consumo energetico	< 1.3 W

---

Connettore/i

Connettori unità locale RJ-45

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	30~75% RH

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.6 in [67.0 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [13.0 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.0 mm]
Peso prodotto	7.8 oz [220.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	4.7 in [12.0 cm]
Package Width	8.2 in [20.9 cm]
Package Height	1.5 in [38.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	9.8 oz [279.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittitori SFP
--------------------------	-----------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

