

Gigabit RJ45 Koper / Copper SFP Transceiver Module - HP J8177C Compatibel - 10 stuks

Productcode: J8177C10PKST



De J8177C10PKST is een pakket met tien van onze HP J8177C compatibele koperen transceiver modules die ontworpen, geprogrammeerd en getest zijn voor gebruik met HP® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via koperen kabels, voor 1000BASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1000 Mbps
- Type: Koper
- Verbindingstype: RJ45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 4.655.371 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP modules in HP switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met HP J8177C
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industriestandaarden	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
Glasvezeltype	Koper
DDM	Nee
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	4.655.371 uur



Vermogensopname < 1.3 W

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid RJ-45

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
 Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
 Vochtigheid 30~75% RV

Fysieke eigenschappen

Lengte product 2.6 in [67.0 mm]
 Breedte product 0.5 in [13.0 mm]
 Hoogte product 0.5 in [13.0 mm]
 Gewicht product 7.8 oz [220.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 4.7 in [12.0 cm]
 Package Width 8.2 in [20.9 cm]
 Package Height 1.5 in [38.0 mm]
 Verzendgewicht (verpakt) 9.8 oz [279.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd SFP-transceivers

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

