

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con el Modelo J9150A de HPE- 10GBASE-SR - Multimodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 300m - 850nm - HPE 1400, 1700, 1800 DDM

ID del Producto: J9150A-ST



El modelo J9150A-ST es un módulo transceptor SFP+ por fibra óptica compatible con el modelo J9150A de HPE diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca HPE®. Ofrece conectividad fiable a 10 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 10GBASE-SR, a una distancia máxima de hasta 300 m.

#### Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 850 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: multimodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 300 m
- MTBF: 498.745.585 horas
- Consumo energético: < 1,3 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- 100% COMPATIBLE CON HPE J9150A: Funciona con commutadores HPE como 1400, 1700, 1800, 2510, 2600 y otros
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-SR | 10Gbps | Multimodo | Conector LC | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 300 m
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y commutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de commutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del commutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía      Lifetime

Compatible Brand      HPE

Estándares Industriales IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia      10.31 Gbps  
de Datos Máxima

Distancia Máxima de      300m [984ft]  
Transferencia

Tipo de Fibra      Multimodo

---

Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours
Consumo de Energía	< 1.3W

---

**Características Físicas**

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [20 g]

---

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.1 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58.0 g]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+
---------------------	----------------------

---

**Información Acerca de la Garantía**

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.