

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con HPE J9150A - 10GBASE-SR

ID prodotto: J9150A-ST



Il J9150A-ST è un modulo ricetrasmittitore SFP+ in fibra compatibile con HPE J9150A progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da HPE®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-SR a una distanza massima di 300 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 300 m
- MTBF: 498,745,585 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con HPJ9150A
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W

---

### Hardware

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Norme di garanzia    | Lifetime                |
| Compatible Brand     | HPE                     |
| Standard del settore | IEEE 802.3ae 10GBASE-SR |

---

### Prestazioni

|  |              |
|--|--------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps      |
| Distanza di trasferimento max          | 300m [984ft] |
| Tipo fibra                             | Multimodale  |
| Lunghezza d'onda                       | 850nm        |
| Modalità operativa fibra               | Full Duplex  |
| DDM                                    | Sì           |
| Reti compatibili                       | 10 Gbps      |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| MTBF               | 498,745,585 hours |
| Consumo energetico | < 1.3W            |

---

Caratteristiche  
fisiche

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Lunghezza prodotto | 0.5 in [1.4 cm] |
| Larghezza prodotto | 2.3 in [5.8 cm] |
| Altezza prodotto   | 0.5 in [1.4 cm] |
| Peso prodotto      | 0.7 oz [20 g]   |

---

Informazioni  
confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Lunghezza Confezione            | 4.5 in [11.4 cm] |
| Larghezza del Pacco             | 3.6 in [9.1 cm]  |
| Altezza del Pacco               | 1.3 in [3.4 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 2.0 oz [58.0 g]  |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Ricetrasmittore SFP+ |
|-----------------------------|--------------------------|

---

Informazioni sulla  
garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | A vita |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.