

Module de transceiver SFP+ compatible HPE J9151A-BX-D - 10GBASE-BX (en aval)

N° de produit: J9151A-BX-D-ST



Le J9151A-BX-D-ST est un transceiver SFP+ fibre optique en aval compatible HPE J9151A-BX-D qui fonctionne avec J9151A-BX-U de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 10GBASE-BX. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 10 km et vous assure une connectivité de 10 GbE par câblage optique.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 646 156 559 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Assure des connexions 10 GbE fiables sur des réseaux compatibles 10GBase-BX
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Coupler avec le module J9151A-BX-U
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1330nmTx/1270nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	646,156,559 hours
Consommation électrique	< 1.3W

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	0.8 oz [24 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du Colis	3.8 in [9.6 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	2.0 oz [56.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
-----------------------	----------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis