

HP J9151A-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR

Produkt ID: J9151AST



J9151AST är en HP J9151A-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HP®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över fiberkabel för 10GBASE-LR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 2 104 865 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,2 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP J9151A garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,2 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1310nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja



Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	2 104 865 timmar
Strömförbrukning	< 1.2 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter Fiberoptisk LC duplex

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	30~75 % RH

Utseende

Produktlängd	2.2 in [57.0 mm]
Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [13.0 mm]
Produktvikt	0.8 oz [23.0 g]

Förpackning

Package Length	1.8 in [45.0 mm]
Package Width	2.3 in [58.0 mm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [51.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet SFP+-sändtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.