Módulo Transceptor SFP+ Compatible con HPE J9151E - 10GBASE-LR - Fibra Monomodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit de 10Gb - LC - 10km - 1310nm - HPE 2930F, 8325, 3810M DDM

ID del Producto: J9152A-ST

El modelo J9152A-ST es un módulo transceptor SFP+ por fibra óptica compatible con el modelo J9152A de HPE diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca HPE®. Ofrece conectividad fiable a 10 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 10GBASE-LRM, a una distancia máxima de hasta 200m.

Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 1310 nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps

• Tipo: multimodo

• Tipo de conexión: Conector de LC

• Distancia máxima de transferencia: 200m

• MTBF: 145.858.878 horas

• Consumo energético: < 1,3W

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• 100% COMPATIBLE CON HPE J9152A: Funciona con conmutadores HPE como 1850, 2540, 2930M, 3500yl, 3800 y otros

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-LRM | 10Gbps | Multimodo | Conector LC | 1310nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 200 m

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	HPE
	Estándares Industriales	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10.31 Gbps
	Distancia Máxima de Transferencia	200 m (656 ft)
	Tipo de Fibra	Multimodo

	Longitud de Onda	1310nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	Sí
	Redes Compatibles	10 Gbps
	MTBF	145,858,878 hours
	Consumo de Energía	< 1W
Características Físicas		
	Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
	Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
	Peso del Producto	0.7 oz [21 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
	Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.