

HPE J9152A compatibel SFP+ module - 10GBASE-LRM glasvezel optische transceiver - 200 m

Productcode: J9152A-ST



De J9152A-ST is een HPE J9152A compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met HPE® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-LRM conform netwerken, op een maximale afstand van 200 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 200 m
- MTBF: 145,858,878 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HPE J9152A

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP J9152A
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industriestandaarden	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.31 Gbps
Max. overdrachtsafstand	200m [656ft]
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps

	MTBF	145,858,878 hours
	Vermogensopname	< 1W
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
	Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [21 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.5 in [11.4 cm]
	Package Width	3.6 in [9.1 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP+ transceiver module
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.