

HP J9281B compatibel - SFP+ DAC kabel - Twinax - 1 m

Productcode: J9281BST



De J9281BST is een HP J9281B compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met HP® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

## Eigenschappen

- 100% HP-compatibel, gelijkwaardig aan de HP J9281B kabel
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- WORKS WITH MSA COMPLIANT SWITCHES: Low power 10GbE DAC also works with switch models from Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link and more that accept uncoded modules and transceivers

---

### Hardware

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Garantiebeleid   | Lifetime                 |
| Compatible Brand | HPE                      |
| Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Type kabel       | Passive Copper Cable     |

---

### Prestaties

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 10 Gbit/s         |
| Impedantie                  | 100 Ohm           |
| Compatibele netwerken       | 10 Gbps           |
| Vermogensopname             | < 0.1 W (per end) |

---

### Connector(en)

|             |      |
|-------------|------|
| Connector A | SFP+ |
| Connector B | SFP+ |

---

### Gebruiksomgeving

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Opslagtemperatuur   | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |

---

### Fysieke



eigenschappen

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Lengte product  | 39.4 in [100.0 cm] |
| Breedte product | 0.6 in [14.0 mm]   |
| Hoogte product  | 0.5 in [12.0 mm]   |
| Gewicht product | 2.5 oz [72.0 g]    |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Package Length           | 9.1 in [23.0 cm] |
| Package Width            | 8.1 in [20.7 cm] |
| Package Height           | 0.6 in [15.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 2.8 oz [79.0 g]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |             |
|-------------|-------------|
| Meegeleverd | sfp+ -kabel |
|-------------|-------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

