

HP JD089B compatibel SFP Transceiver module - 10/100/1000BASE-TX

Productcode: JD089BST



De JD089BST is een HP JD089B compatibele koperen transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met HP® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 1000BASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1000 Mbps
- Type: Koper
- Verbindingstype: RJ45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 4.655.371 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP modules in HP switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met HP JD089B
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industriestandaarden	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
Glasvezeltype	Koper
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Nee



Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
MTBF	4.655.371 uur
Vermogensopname	< 1.3 W

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	RJ-45
----------------------------	-------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Lengte product	2.7 in [68 mm]
Breedte product	0.5 in [13.7 mm]
Hoogte product	0.5 in [13.8 mm]
Gewicht product	0.9 oz [25 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	3.7 in [93 mm]
Package Width	4.7 in [11.9 cm]
Package Height	1.4 in [35 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	SFP-transceiver
-------------	-----------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.