

HPE JD089B-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 10/100/1000BASE-TX

Produkt ID: JD089BST



JD089BST är en HPE JD089B-kompatibel kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över kopparkabel för 1000BASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.

Tekniska specifikationer:

- Maximal dataöverföringshastighet: 1000 Mbps
- Typ: Koppar
- Anslutning: RJ45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 100 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP JD089B garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industristandarder	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
Maximalt överföringsavstånd	100m [328ft]
Fibertyp	Koppar
Fiber-driftsläge	Full-duplex

	DDM	Nej
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	4 655 371 timmar
	Strömförbrukning	< 1.3 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - RJ-45
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Färg	Silver
	Produktlängd	2.7 in [68 mm]
	Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktvikt	0.9 oz [25 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.5 in [11.4 cm]
	Paketets bredd	3.6 in [9.2 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [54.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP-sändtagare
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.