

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con el Modelo JD094B-BX-D de HPE -
10GBASE-BX (Downstream) - Fibra BiDi Ethernet Gigabit de 10 GbE Monomodo (SMF)

ID del Producto: JD094B-BX-D-ST



El modelo JD094B-BX-D-ST es un transceptor SFP+ downstream por fibra óptica compatible con el modelo JD094B-BX-D de HPE, que se puede emparejar con JD094B-BX-U de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches MSA compatibles con 10GBASE-BX. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 10 km y conectividad fiable a 10 GbE a través de cableado de fibra óptica.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 10 km
- MTBF: 646.156.559 horas
- Consumo energético: < 1,6 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- 100% COMPATIBLE CON HPE JD094B-BX-D: 10 Gigabit SFP+ Ethernet BiDi de un solo filamento de fibra funciona con comutadores HPE como 5900, 12500, 5500, 5820, 5120 y otros
- AUMENTA EL ANCHO DE BANDA EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: Este módulo transceptor WDM SFP+ bidireccional de 10 Gigabit Ethernet envía y recibe a través de un único tramo de cable de fibra óptica en lugar de dos
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-BX | 10Gbps | 10G bidireccional Downstream| Monomodo (SMF) | Conector LC | 1330nmTx/1270nmRx | Monitorización de diagnóstico digital (DDM) | Distancias de hasta 10 km
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de comutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del comutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Compatible Brand HPE

Estándares Industriales IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10.31 Gbps

Distancia Máxima de Transferencia 10 km (6.2 mi)

Tipo de Fibra Monomodo

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Longitud de Onda | 1330nmTx/1270nmRx |
| Modo de Operación de Fibra | Full-Duplex |
| DDM | Sí |
| Redes Compatibles | 10 Gbps |
| MTBF | 646,156,559 hours |
| Consumo de Energía | < 1.3W |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Longitud del Producto | 0.5 in [1.4 cm] |
| Ancho del Producto | 2.3 in [5.8 cm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [1.3 cm] |
| Peso del Producto | 0.8 oz [24 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja | 4.4 in [11.2 cm] |
| Ancho de la Caja | 3.7 in [9.4 cm] |
| Altura de la Caja | 1.3 in [3.4 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.9 oz [54.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|----------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Transceptor SFP+ |
|---------------------|----------------------|

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.