

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con el Modelo JD094B-BX40-U de HPE -
10GBASE-BX (Upstream)- Fibra BiDi Ethernet Gigabit de 10 GbE Monomodo (SMF)

ID del Producto: JD094B-BX40-U-ST



El modelo JD094B-BX40-U-ST es un transceptor SFP+ upstream por fibra óptica compatible con el modelo JD094B-BX40-U de HPE, que se puede emparejar con JD094B-BX40-D-ST de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches MSA compatibles con 10GBASE-BX. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 40 km y conectividad fiable a 10 GbE a través de cableado de fibra óptica.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 40 km
- MTBF: 646.156.559 horas
- Consumo energético: < 1,6 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON HPE JD094B-BX40-U:** 10 Gigabit SFP+ Ethernet BiDi de un solo filamento de fibra funciona con conmutadores HPE como 5900, 12500, 5500, 5820, 5120 y otros
- **AUMENTA EL ANCHO DE BANDA EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:** Este módulo transceptor WDM SFP+ bidireccional de 10 Gigabit Ethernet envía y recibe a través de un único tramo de cable de fibra óptica en lugar de dos
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 10GBASE-BX | 10Gbps | 10G bidireccional Upstream| Monomodo (SMF) | Conector LC | 1270nmTx/1330nmRx | Monitorización de diagnóstico digital (DDM) | Distancias de hasta 40 km
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Estándares Industriales	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10.00 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	40 km (24.8 mi)
Tipo de Fibra	Monomodo

Longitud de Onda	1270nmTx/1330nmRx
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	646,156,559 hours
Consumo de Energía	< 1.6W

Características Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	0.8 oz [24 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+
---------------------	----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.