

## HPE JD094B-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR

Produkt ID: JD094BST



JD094BST är en HPE JD094B-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 10GBASE-LR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

### Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 11,1 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 2 104 865 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,2 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

## Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP JD094B garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,2 W

---

### Hårdvara

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                |
| Compatible Brand   | HPE                     |
| Industristandarder | IEEE 802.3ae 10GBASE-LR |

---

### Prestanda

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 10 Gbps        |
| Maximalt överföringsavstånd      | 10 km (6.2 mi) |
| Fibertyp                         | Enkelläge      |
| Våglängd                         | 1310nm         |
| Fiber-driftsläge                 | Full-duplex    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| DDM                        | Ja               |
| Kompatibla nätverk         | 10 Gbps          |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 2 104 865 timmar |
| Strömförbrukning           | < 1.2 W          |

#### Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs. För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare

#### Miljö

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Förvaringstemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Luftfuktighet        | 5~95 % RH                      |

#### Utseende

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Färg         | Silver           |
| Produktlängd | 2.3 in [58.4 mm] |
| Produktbredd | 0.5 in [1.4 cm]  |
| Produkthöjd  | 0.5 in [1.3 cm]  |
| Produktvikt  | 0.7 oz [20.0 g]  |

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Paketets längd          | 4.5 in [11.4 cm] |
| Paketets bredd          | 3.6 in [9.1 cm]  |
| Paketets höjd           | 1.3 in [3.3 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.7 oz [48.0 g]  |

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare

---

Warranty  
Information

Warranty

Livslängd

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.