

HP JD095C Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 0.65 m

ID prodotto: JD095CST



Il prodotto JD095CST è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con HP JD095C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiami di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point

Caratteristiche

- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Compatibilità garantita del 100% con HP JD095C
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
- Con funzione hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Passive Copper Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Impedenza	100 Ohm
Reti compatibili	10 Gbps
Consumo energetico	< 0.1 W (per end)

Connettore/i

Connettore A	SFP+
Connettore B	SFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Caratteristiche fisiche



Lunghezza prodotto	25.6 in [65.0 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [12.0 mm]
Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	9.1 in [23.0 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [45.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	cavo sfp+
-----------------------------	-----------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

