

HP JD096C compatibel - 10 GbE SFP+ DAC kabel - 1,2 m

Productcode: JD096CST



De JD096CST is een HP JD096C compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met HP® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met HP JD096C
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	10 Gbps
Vermogensopname	< 0.1 W (per end)

Connector(en)

Connector A	SFP+
Connector B	SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Lengte product	3.9 ft [1.2 m]
----------------	----------------



Breedte product	0.6 in [14.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	2.6 oz [75.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.1 in [23.0 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 oz [82.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	sfp+-kabel
-------------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

