

HPE JD096C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1,2 m

Produkt ID: JD096CST



JD096CST är en HPE JD096C-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). SFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelslutningar

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP JD096C garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

	Färg	Svart
	Produktlängd	3.9 ft [1.2 m]
	Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	2.6 oz [75.0 g]
Förpackning		
	Paketets längd	7.8 in [19.7 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.7 cm]
	Paketets höjd	0.7 in [1.7 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [86.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-kabel
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.