

HPE JD119B-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX

Produkt ID: JD119BST



JD119BST är en HPE JD119B-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 1000BASE-LX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 3 092 408 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP JD119B garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1310nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex

DDM	Ja
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
Medeltid mellan fel (MTBF)	3 092 408 timmar
Strömförbrukning	< 1 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
------------------------	---------------------------

Ström

Utspanning	3.3V DC
------------	---------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Silver
Produktlängd	2.2 in [56.6 mm]
Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	0.6 oz [16.0 g]

Förpackning

Paketets längd	4.5 in [11.4 cm]
Paketets bredd	3.7 in [9.3 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [38.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP-sändtagare
-----------------	--------------------

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.