


Module de transceiver QSFP compatible HPE JG325A - 40GBASE-SR4

N° de produit: JG325A-ST



Le JG325A-ST est un module de transceiver QSFP fibre optique compatible HPE JG325A qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque HPE®. Il vous assure une connectivité de 40 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 40GBASE-SR4 et sur une distance maximale de 150 m.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 40 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de MPO
- Distance de transfert maximum : 150 m
- MTBF : 244 610 583 heures
- Consommation d'énergie : < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module QSFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module HP JG325A
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,6 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Distance de transfert max.	150m [492ft]
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles	40 Gbps
MTBF	244,610,583 hours

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.7 in [1.9 cm]
Largeur du produit	4.8 in [12.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	1.3 oz [37.5 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.2 in [18.4 cm]
Largeur du Colis	5.2 in [13.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.9 in [4.8 cm]
Poids brut	4.2 oz [120.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver QSFP+
-----------------------	-----------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis