


HPE JG325A compatibel QSFP module - 40GBASE-SR4 glasvezel optische transceiver - 150 m

Productcode: JG325A-ST



De JG325A-ST is een HPE JG325A compatibel glasvezel QSFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met HPE® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 40GBASE-SR4 conform netwerken, op een maximale afstand van 150 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 40 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: MPO connector
- Maximale overdrachtsafstand: 150 m
- MTBF: 244,610,583 uren
- Stroomverbruik: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze QSFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HPE JG325A

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP JG325A
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W

---

### Hardware

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Garantiebeleid       | Lifetime                 |
| Compatible Brand     | HPE                      |
| Industriestandaarden | IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 |

---

### Prestaties

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 41.25 Gbps   |
| Max. overdrachtsafstand     | 150m [492ft] |
| Glasvezeltype               | Multi-Mode   |
| Golflengte                  | 850nm        |
| Glasvezelmodus              | Full-Duplex  |
| DDM                         | Ja           |
| Compatibele netwerken       | 40 Gbps      |

|                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                          | MTBF                     | 244,610,583 hours     |
| <hr/>                    |                          |                       |
| Fysieke eigenschappen    |                          |                       |
|                          | Lengte product           | 0.7 in [1.9 cm]       |
|                          | Breedte product          | 4.8 in [12.2 cm]      |
|                          | Hoogte product           | 0.3 in [0.8 cm]       |
|                          | Gewicht product          | 1.3 oz [37.5 g]       |
| <hr/>                    |                          |                       |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                       |
|                          | Lengte Verpakking        | 7.2 in [18.4 cm]      |
|                          | Package Width            | 5.2 in [13.2 cm]      |
|                          | Package Height           | 1.9 in [4.8 cm]       |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 4.2 oz [120.0 g]      |
| <hr/>                    |                          |                       |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                       |
|                          | Meegeleverd              | 1 - QSFP+ transceiver |
| <hr/>                    |                          |                       |
| Garantiebepalingen       |                          |                       |
|                          | Warranty                 | Levenslang            |
| <hr/>                    |                          |                       |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.