

SFP Compatible con HPE JL486A 25GBase-LR de Fibra Óptica LC Monomodo 25G SFP28
1310nm 10km - Transceptor de Fibra Óptica LC

ID del Producto: JL486A-ST



Este transceptor de fibra óptica es el equivalente directo al HPE® JL486A para una conectividad de 25 Gbps de hasta 10 km sobre cable de fibra monomodo (SMF) con terminación LC. El módulo óptico se ha programado y probado para una integración perfecta con los commutadores y enruteadores HPE® para garantizar la compatibilidad y fiabilidad.

El SFP28 de 25 GbE destaca en tareas que requieren un gran ancho de banda, como la virtualización, las migraciones de datos eficientes, el almacenamiento de alto rendimiento, la informática de alto rendimiento (HPC), la preparación para el futuro de una red y la carga rápida de contenido en línea.

- 25GBASE-LR SFP28
- Tasa de Datos: 25Gbps
- Tipo de Fibra: Fibra Monomodo (SMF)
- Conector: LC
- Longitud de Onda: 1310nm Tx/Rx
- Distancias: Hasta 10km (6.2mi)
- Soporta Monitorización de Diagnóstico Digital (DDM/DOM)

Este SFP compatible con MSA funciona con equipos de red fabricados por HPE® y con equipos de red de fabricantes que aceptan módulos ópticos sin codificar.

La capacidad de largo alcance (LR) facilita las conexiones de larga distancia a través o por debajo de grandes edificios, instalaciones de red urbanas y rurales, y tendidos estratégicos de cable de fibra

monomodo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **TRANSECTOR COMPATIBLE HPE:** Equivalente al HPE® JL486A - Programado y probado para garantizar una integración perfecta con los conmutadores y enruteadores HPE® para ofrecer una conectividad 25G fiable de hasta 10km
- **MAXIMIZE EL ANCHO DE BANDA:** Para tareas que requieren un gran ancho de banda, como migraciones de datos, transferencias a gran escala, almacenamiento de alto rendimiento, transmisión de contenidos sin interrupciones y cargas rápidas de contenidos en línea
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 25GBASE-LR SFP28 - 25Gbps - Fibra monomodo (SMF) - Conector LC - 1310nm Tx/Rx - Distancias de hasta 10km - Admite monitorización de diagnóstico digital (DDM/DOM)
- **COMPATIBLE CON SWITCHES CONFORME A MSA:** El transceptor de fibra óptica es compatible con modelos de switch de Ubiquiti®, D-Link®, Netgear®, Supermicro®, TP-Link®, y otras marcas que admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este transceptor óptico de 25 Gigabit está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Compatible Brand HPE

Estándares Industriales IEEE 802.3cc 25GBASE-LR

Rendimiento

Tasa de Transferencia 25,78 Gbps
de Datos Máxima

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Distancia Máxima de Transferencia | 10 km (6.2 mi) |
| Tipo de Fibra | Monomodo |
| Longitud de Onda | 1310nm |
| Modo de Operación de Fibra | Full-Duplex |
| DDM | Sí |
| Redes Compatibles | 25 Gbps |
| MTBF | 3.292.647 Horas a 55°C (131°F) |
| Consumo de Energía | <1.2 W |

Conecotor(es)

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Conecotor A | 1 - Ranura SFP 1 - 20-Pin SFP28 |
| Conecotor B | 1 - Dúplex de fibra óptica LC |

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Humedad | 85% HR |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Longitud del Producto | 2.2 in [5.6 cm] |
| Ancho del Producto | 0.5 in [1.4 cm] |
| Altura del Producto | 0.3 in [8.5 mm] |
| Peso del Producto | 7.1 oz [200.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|---------------------|-----------------|
| Longitud de la Caja | 3.7 in [9.4 cm] |
|---------------------|-----------------|

Ancho de la Caja 4.5 in [11.5 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 1.8 oz [50.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+

Información Acerca
de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

