

Modulo SFP28 compatibile HPE JL486A, 25GBase-LR, fibra monomodale (SMF) 25Gbps, 10 km, connettore LC, 1310nm, Transceiver ottico MSA 25 Gigabit

ID prodotto: JL486A-ST



Questo ricetrasmettitore in fibra ottica è l'equivalente diretto di HPE® JL486A per la connettività a 25Gbps fino a 10 km su cavo in fibra monomodale (SMF) con terminazione LC. Il modulo ottico è stato programmato e testato per una perfetta integrazione con gli switch e i router HPE® per assicurare compatibilità e affidabilità.

Il 25GbE SFP28 eccelle nelle attività ad alta intensità di banda, come la virtualizzazione, le migrazioni efficienti dei dati, l'archiviazione ad alte prestazioni, il computing ad alte prestazioni (HPC) e il caricamento rapido di contenuti online.

- 25GBASE-LR SFP28
- Velocità Dati: 25Gbps
- Tipo di Fibra: Fibra monomodale (SMF)
- Connectore: LC
- Wavelength: 1310nm Tx/Rx
- Distanze: Fino a 10km (6.2mi)
- Supporta il monitoraggio diagnostico digitale (DDM/DOM)

Questo SFP conforme a MSA funziona con le apparecchiature di rete prodotte da HPE® e con le apparecchiature di rete dei produttori che accettano moduli ottici non codificati.

La capacità Long Range (LR) facilita le connessioni a lunga distanza attraverso o sotto edifici di grandi dimensioni, installazioni di rete urbane e rurali e percorsi strategici di cavi in fibra monomodale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **TRANSCEIVER COMPATIBILE HPE:** equivalente al modulo MMF HPE® JL484A; programmato e testato per assicurare un'integrazione perfetta con gli switch e i router HPE® per offrire una connettività 25G affidabile fino a 10Km
- **MASSIMIZZA LA LARGHEZZA DI BANDA:** la fibra monomodale SFP28 da 25Gb eccelle nelle attività ad alta intensità come migrazioni di dati, trasferimenti su larga scala, archiviazione e streaming di contenuti senza interruzioni e il caricamento online
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 25GBASE-SR SFP28 - 25Gbps - Fibra Monomodale (SMF) - Connettore LC - 1310nm Tx/Rx - Distanze fino a 10km - Supporta il monitoraggio diagnostico digitale (DDM/DOM)
- **COMPATIBILE CON GLI SWITCH CONFORMI MSA:** il ricetrasmettitore in fibra ottica è compatibile con i modelli di switch di Ubiquiti®, D-Link®, Netgear®, Supermicro®, TP-Link® e altri marchi che supportano i moduli non codificati
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo ricetrasmettitore ottico da 25 Gigabit è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Standard del settore	IEEE 802.3cc 25GBASE-LR

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	25.78 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)

Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	25 Gbps
MTBF	3.292.647 Ore a 55°C (131°F)
Consumo energetico	<1.2 W

Connettore/i

Connettore A	1 - Slot SFP
	1 - 20-Pin SFP28
Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	85% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.2 in [5.6 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [8.5 mm]
Peso prodotto	7.1 oz [200.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	3.7 in [9.4 cm]
Larghezza del Pacco	4.5 in [11.5 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della
confezione
Incluso nella
confezione 1 - Ricetrasmettore SFP+

Informazioni sulla
garanzia
Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

