

15cm SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding - F/M

Productcode: LP4SATAFM6IN



De LP4SATAFM6IN SATA naar LP4 Verloopkabel is voorzien van een vrouwelijke LP4-aansluiting en een mannelijke SATA-voedingsconnector voor het aansluiten van een IDE-harde schijf via een SATA-connector op de netvoeding van de computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Levert stroom via de SATA-aansluiting op uw pc naar uw IDE harde schijven en andere LP4-apparaten

Eigenschappen

- Voor het voeden van IDE harde schijven door SATA-netvoedingen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	SATA voeding (15-polig)
-------------	-------------------------

Connector B LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Vochtigheid	40%-60%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	18 AWG
Kabellengte	6.0 in [15.2 cm]
Lengte product	5.9 in [15.0 cm]
Breedte product	1.2 in [31.5 mm]
Hoogte product	0.3 in [7 mm]
Gewicht product	0.5 oz [13.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	0.4 in [9.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.6 oz [17.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	15cm SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding - F/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.