

60 cm Vergrendelbare SATA-kabel

Productcode: LSATA24



De LSATA24 SATA-kabel bestaat uit twee vastklikkende 7-pins gegevenscontactdozen en ondersteunt volledige SATA 3.0-bandbreedte van maximaal 6 Gpbs, wanneer de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0-compatibele drives.

De vastklikkende connectors blokkeren wanneer ze op een ondersteunende (vastklikbare) SATA-poort worden aangesloten, zodat telkens weer een nauwsluitende, veilige gegevensverbinding tot stand wordt gebracht en wordt voorkomen dat de kabel per ongeluk losraakt.

Het vlakke, duurzame, flexibele design verbetert de luchtstroom en reduceert de warboel in de computerbehuizing, zodat deze schoon en koel blijft.

Deze 60 cm lange SATA-kabel is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het installeren van SATA harde schijven, CD-RW-stations, DVD-ROM-stations in computers met een kleine vormfactor
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations

- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

Eigenschappen

- 2x Latching SATA connectors
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
- 60 cm lange kabel

Prestaties

Garantiebeleid	Lifetime
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)

Connector(en)

Connector A	SATA (7-polig, data)
Connector B	SATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Stijl connector	Vergrendelbaar
Kabellengte	24.0 in [61.0 cm]
Lengte product	24.0 in [61.0 cm]
Gewicht product	0.6 oz [18 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	0.4 in [10 mm]
Package Height	8.7 in [22 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.6 oz [18 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

24in Latching SATA Cable

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

