

2 m USB-multiladdningskabel - USB till Micro-USB eller USB-C eller Lightning för iPhone/ iPad/iPod/Android - Apple MFi-certifierad - 3 i 1 USB-laddare - Vävd

Produkt ID: LTCUB2MGR



Denna USB multi-laddningskabel är en enkabellösning för att enkelt ladda och synkronisera dina Apple Lightning eller Android-enheter.

Ha denna USB till Micro-USB, USB-C eller Lightning-kabel till hands för alla dina laddningsbehov istället för att bära omkring en massa olika kablar. 3-i-1-kabel för att enkelt byta mellan olika enhetsmodeller och plattformar. Adaptern kan bara anslutas till en enhet i taget.

Strömför dina enheter från en USB-vägladdare, billaddare eller powerbank. Den långa kabeln ger större flexibilitet så att du kan nås din enhet utan besvär även när den är ansluten till en laddare.

Tack vare höljet av flätad nylon trasslar sig den här hållbara laddningskabeln inte lika lätt som vanliga kablar. Den är en utmärkt ersättning för dina andra laddningskablar.

Ladda eller synkronisera en USB-C-eller Lightning-enhet genom att bara ansluta enhetens kontakt till Micro-USB-öppningen och plugga in enheten. Ladda eller synkronisera en Micro-USB-enhet genom att stoppa in kabelns mittkontakt i mobilenheten.

Det går bara att ladda en enhet i taget med kabeln.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synka dina mobila digitala Apple Lightning-, USB-C- eller Micro USB-enheter

Funktioner

- Bär med dig en enda kabel för alla dina laddningsbehov med denna 3-i-1-kabel
- Slipp kabeltrassel tack vare kabelns flätade nylonhölje
- Ladda eller synkronisera en Micro-USB, USB-C eller Lightning-enhet samtidigt
- Ladda eller synkronisera en USB-C-eller Lightning-enhet genom att bara ansluta enhetens kontakt till Micro-USB-öppningen och plugga in enheten
- Ladda en Micro-USB-enhet genom att stoppa in mittkontakten i din enhet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	Flätad
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts)
	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Utseende

Färg	Silver
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	22/28 AWG

Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	0.2 in [5.0 mm]
Produktvikt	2.6 oz [75.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
Paketets bredd	6.0 in [15.2 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.4 oz [126.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Lightning eller USB-C eller Micro-B till USB-A-kabel
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.