

USB-C 10 Gbit/s till M.2 NVMe SSD-inneslutning - Bärbart externt M.2 NGFF  
PCIe-aluminiumhölje - 1 GB/s Läs/skriv - Stöder 2230, 2242, 2260, 2280 -  
TB3-kompatibel - Mac och PC

Produkt ID: M2E1BMU31C



Detta kompakta M.2 NVMe SSD-kabinett för PCIe SSD:er utgör en mycket bärbar, högpresterande datalagringslösning för dina USB-C- eller Thunderbolt 3-aktiverade enheter.

Utnyttja de höga hastigheterna på din M.2 NVMe-hårddisk med detta externa SSD-kabinett. Den ger läs-/skrivhastigheter på upp till 10 Gbps med USB 3.1 Gen. 2, vilket är nästan dubbelt så snabbt som för traditionella M.2 SATA-Inneslutningar och USB 3.1 Gen 1. NVMe gör att användare fullt ut kan utnyttja den tillgängliga kapaciteten hos USB 3.1 Gen 2, vilket inte skulle vara möjligt med en SATA-enhet.

Den här fläktfria aluminiuminneslutningen har ventilationshål för maximal värmeavledning, vilket säkerställer att din enhet fungerar ljudlöst vid en optimal temperatur och bevarar sin prestanda.

Detta slimmade kabinett i fickstorlek för PCIe-baserade NVMe har särskilt designats för mobilitet med en liten formfaktor som enkelt får plats i datorväskan. Dess lätta men ändå hållbara aluminiumhölje hjälper till att garantera att hårddisken inte skadas när du är ute och reser.

M.2 NVMe-kabinettet fungerar med både surfplattor, bärbara datorer, stationära datorer och värdar som är utrustade med USB Type-C- och Thunderbolt 3-portar. Det är även bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1, vilket gör det till en bekväm lösning för kontor eller andra arbetsmiljöer.

Dessutom stöder kabinettet plug-and-play-installation vilket gör det till det perfekta tillbehöret för proffs som förflyttar sig arbetet.

M2E1BMU31C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Skapa en bärbar, högpresterande lagringslösning
- Få åtkomst till din NVMe-hårddisk externt med ultrasnabba överföringshastigheter
- Högre hastigheter är perfekta för datamigreringsuppgifter
- Perfekt för proffs som kräver dataåtkomst med hög hastighet
- Perfekt för dataåterställning, säkerhetskopiering eller reparation

## Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** M.2 NVMe-LAGRING: USB-C-lagring för din PCIe M.2 SSD. Denna inneslutning har USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) med UASP-stöd och PCIe 3.0 för läs-/skrivdataöverföringshastigheter på upp till 1 GB/s.
- **SLITSTARK OCH BÄRBAR:** Aluminiumhölje skyddar M.2 NGFF SSD och har ventilationshål för värmeavledning för att säkerställa konsekventa prestandanivåer. Idealisk för säkerhetskopiering och återställning av data.
- **BRED ENHETSKOMPATIBILITET:** Kompatibel med M-Key PCI Express-enheter i storlek 2230/2242/2260/2280 inklusive Samsung- 950/960/970, Kingston-, Seagate-, Western Digital- (WD), HP- och Intel SSD-enheter.
- **BRED VÄRD KOMPATIBILITET:** USB-C-kabel ingår för kompatibilitet med alla USB Type-C- (USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0) eller Thunderbolt 3-enheter (TB3). OS-stöd inkluderar Windows, Mac, Chrome, Linux och Ubuntu.
- **ENKEL INSTALLERING:** Det externa M.2 NVMe SSD-inneslutningshöljet stöder drivrutinlös plug-and-play-installation och problemfri enhetsinstallation med den lilla skruvmejsel som du behöver.

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2
Busstyp	USB 3.1 Gen 2
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	22 mm - M.2 NVMe

Enhetstyp	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	2230 2242 2260 2280
Chipset-ID	ASMedia - ASM2362

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	NVMe (PCIe Gen 3)
Allmänna specifikationer	Inte kompatibel med M.2 SATA eller AHCI-baserade SSD-enheter
Medeltid mellan fel (MTBF)	233 398 timmar

---

#### Kontakt(er)

Värdkontakter	M.2 (PCIe, M-Key, NVMe, NGFF) USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
---------------	--

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
-------------------	--

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Windows 7 och tidigare versioner av Windows stöder
------	--

inte TRIM med USB-lagringsenheter.

---

Indikatorer

LED-indikatorer      Ström & aktivitet

---

Ström

Power Source      Strömförsörjd via USB

---

Miljö

Drifttemperatur      0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur      -10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Luftfuktighet      Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH  
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH

---

Utseende

Färg      Svart

Kabinettyp      Aluminium och plast

Produktlängd      4.3 in [10.8 cm]

Produktbredd      1.6 in [40.0 mm]

Produkthöjd      0.5 in [13.0 mm]

Produktvikt      2.3 oz [65.0 g]

---

Förpackning

Package Length      6.1 in [15.4 cm]

Package Width      4.2 in [10.6 cm]

Package Height      1.4 in [35.0 mm]

Fraktvikt (förpackning)      5.5 oz [155.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet      hårddiskskabinett

Paket med M.2-monteringshårdvara (installerad)

Skruvmejsel



USB-C till USB-C-kabel (50 cm)

snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

