

USB-C 10 Gbit/s M.2 NVMe PCIe SSD-inneslutning - Slitstark aluminium externt M.2 PCIe M-Key-hölje IP67-klassad - 1 GB/s läs/skriv - Stöder 2230/2242/2260/2280 - TB3-kompatibel - Mac/PC

Produkt ID: M2E1BRU31C



Denna robusta M.2 NVMe PCIe SSD-inneslutning är en mycket bärbar, högpresterande datalagringslösning för dina USB-C- eller Thunderbolt 3-utrustade enheter

Utnyttja de höga hastigheterna på din M.2 NVMe-hårddisk med detta externa SSD-kabinett. Den levererar USB 3.1 Gen 2 läs-/skrivhastigheter på upp till 10 Gbit/s, nästan dubbelt så snabbt som för traditionella M.2 SATA- och hårddiskabinett.

Den här fläktlösa aluminiuminneslutningen har en intern termisk platta som överför värmen från enheten för maximal värmeavledning, vilket säkerställer att din enhet fungerar ljudlöst vid en optimal temperatur och bevarar sin prestanda.

Var förberedd på det oväntade. Denna inneslutning för PCI Express-baserade NVMe SSD-enheter IP67-klassad, vilket innebär att den är både dammsäker och vattentålig.

Det är den perfekta lösningen för personer som arbetar utomhus. Eller för personer som arbetar i väldigt dammiga miljöer, som t.ex.: byggsplatser, fabriker eller tillverkningsanläggningar.

USB 3.1 Gen. 2 NVMe-inneslutningen fungerar med surfplattor, bärbara datorer, stationära datorer och värdar som är utrustade med USB Type-C- och Thunderbolt 3-portar. Den är även bakåtkompatibel med USB 3.1 Gen 1, vilket gör det till en bekväm lösning för kontor eller andra miljöer.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

M2E1BRU31C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Få åtkomst till din NVMe-hårddisk externt med ultrasnabba överföringshastigheter
- Högre hastigheter är perfekta för datamigreringsuppgifter
- Perfekt för personer som arbetar i miljöer med mycket damm, som byggarbetsplatser, fabriker eller tillverkningsanläggningar.
- Skapa en portabel, högpresterande lagringslösning för dataåterställning, säkerhetskopiering eller reparation

### Funktioner

- **HÖGPRESTERANDE M.2 NVMe-LAGRING:** Extern USB-C-hölje för din PCIe M.2 SSD (Solid State Drive). Har USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s), UASP och PCIe 3.0 för läs-/skrivdataöverföringshastigheter på upp till 1 GB/s
- **PORTABEL OCH SLITSTARK:** Massivt aluminiumhölje med inre termisk dyna för värmeavledning leder värme bort från drivenheten. IP67 är 100 % damm-/vattentät och certifierad enligt MIL-STD-810G för fallprovning
- **BRED ENHETSKOMPATIBILITET:** Kompatibel med M.2 NGFF M-Key PCI Express-enheter i storlek 2230/2242/2260/2280 inklusive Samsung- 950/960/970, Kingston-, Seagate-, Western Digital- (WD), HP- och Intel SSD-enheter
- **BRED VÄRD KOMPATIBILITET:** 50 cm USB-C-kabel medföljer för kompatibilitet med USB Type C (USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0) eller Thunderbolt 3 (TB3). OS-stöd inkluderar Windows, Mac, Chrome, Linux och Ubuntu
- **ENKEL INSTALLATION:** USB 3.2 Gen 2x1 M.2 NVMe PCIe SSD-kapslingsadapter med gummifötter erbjuder ett fast grepp, skyddar ytor från repor och lyfter höljet för luftflöde. Monteringsverktyg och skruvmejsel medföljer

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 10Gbps

Busstyp	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	22 mm - M.2 NVMe
Enhetstyp	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	2230 2242 2260 2280
Chipset-ID	JMicron - JMS583

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Nej
Typ och hastighet	NVMe (PCIe Gen 3)
Allmänna specifikationer	Inte kompatibel med M.2 SATA eller AHCI-baserade SSD-enheter
Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar

---

#### Kontakt(er)

Enhetskontakter	M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Värdkontakter	USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)

---

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
----------	-------------------	--

---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Windows 7 och tidigare versioner av Windows stöder inte TRIM och UAS med USB-lagringsenheter.
------	---

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström/Blinkar: Läs- och skrivaktivitet
-----------------	--

---

Ström

Power Source	Bus driven
--------------	------------

---

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	Luftfuktighet: 20 %~80 % RH

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Kabellängd	20.5 in [52 cm]
Produktlängd	1.8 in [45 mm]
Produktbredd	4.1 in [10.5 cm]
Produkt höjd	0.6 in [14 mm]
Produktvikt	5.8 oz [164 g]

---

Förpackning

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	9.0 oz [256 g]



---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

NVMe-inneslutning

2 m usb-c-kablar

Extra monteringsställ för hårddisk

Torx-skruvmejsel

Gummifötter

Snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

