

## 35 ft Cat5e Blue Molded Crossover RJ45 UTP Cat5e Patch Cable - 35ft Patch Cord

Produkt ID: M45CROSS35BL



StarTech.com's Cat5e UTP Crossover Patch Cables offer reliable Ethernet connections, with PVC molded strain relief that prevents the RJ45 connector termination point from bending at sharp angles - reducing the risk of cable damage, which could decrease network performance

This 35ft (blue) Cat 5e UTP Crossover Patch Cable is constructed of only top quality materials (100% copper conductors, 24 gauge wire, 50 micron gold connectors) to ensure optimum performance and is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet

#### Användning

- Ansluter arbetsstation till arbetsstation
- Patchar från hubb till hubb

#### Funktioner

- StarTech Category 5e-patchkablar är tillverkade av komponenter av högsta kvalitet
- Dragavlastningen hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar

- StarTech Category 5e-patchkablar är tillverkade och testade med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Korsad gjuten
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

#### Prestanda

Kabelklassificering	CAT5e - 350 MHz
---------------------	-----------------

---

#### Kontakt(er)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

---

#### Utseende

Färg	Blå
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	35.0 ft [10.7 m]
Produktlängd	35.0 ft [10.7 m]

---

#### Förpackning

Package Length	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	0.9 in [23.5 mm]
Package Height	12.7 in [32.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.8 oz [390 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

35 FOOT BLUE MOLDED CROSS PATCH CABLE

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

