

15 m Cat5e Gegoten RJ45 UTP Netwerkkabel - Zwart

Productcode: M45PAT15MBK



De M45PAT15MBK Cat5e Netwerkkabel (15m) voldoet aan of overtreft alle Cat5e-specificaties voor een betrouwbare Ethernet-netwerkverbinding, en is voorzien van een duurzame, zwart PVC-omhulling waarmee u uw netwerkaansluitingen desgewenst een kleurcode kunt geven. Voor duurzame prestaties is deze hoogwaardige Cat5e-kabel ook voorzien van gegoten PVC-trekontlasting die voorkomt dat de aansluitpunten van de RJ45-connectoren onder een scherpe hoek kunnen worden verbogen – dit verlaagt het risico op beschadiging aan de kabel, wat de netwerkprestaties nadelig zou kunnen beïnvloeden. 100% koper – waar voor uw geld De Cat5e-kabels van StarTech.com worden vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige geleiders. Hoewel veel kabelfabrikanten een "goedkopere" kabel op basis van verkoperd aluminium aanbieden, sluiten wij op het gebied van kwaliteit geen compromissen en zorgen ervoor dat u investeert in een netwerkkabel met topprestaties die de investering dubbel en dwars waard is. 0,5 mm kabeldikte Deze Cat5e-kabel is uitgevoerd in 0,5 mm dik koperdraad en ondersteunt een breed scala van Ethernet-toepassingen zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat we gebruik maken van kwalitatief hoogwaardig koperdraad, zijn onze kabels gemakkelijk in staat het voor Power over Ethernet-toepassingen benodigde vermogen te leveren, waarbij kabels van lagere kwaliteit uit verkoperd aluminium eventueel kunnen leiden tot het doorgeven van onvoldoende vermogen, oververhitting, schade aan apparatuur en zelfs brand. Vergulde aansluitingen van 50 micron Deze gegoten netwerkkabel is voorzien van hoogwaardige aansluitingen met een vergulding van 50 micron, voor een optimale geleiding en minder signaalverlies als gevolg van oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos
- Verleng de aansluiting van uw Ethernet-netwerkapparatuur met 15 m

Eigenschappen

- Gegoten RJ45-connectoren
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardig koperdraad met 0,5 mm dikte

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Gegoten
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT5e - 350 MHz
-------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	16.7 oz [474 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 lb [0.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 15 m Cat5e netwerkkabel - zwart
-------------	-------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.