

Cable Ethernet Cat5e - de 3m - Negro -Cable de Red - Cable Cat5e Moldeado - Cable de Conexión - Latiguillo de Red Ethernet Cat 5e

ID del Producto: M45PATCH10BK



El cable de conexión M45PATCH10BK Cat5e (3m) cumple o supera todas las especificaciones Cat 5e para garantizar conexiones de red Ethernet confiables, y cuenta con una cubierta de PVC negro duradero que le permite codificar por colores sus tendidos de cable de red según sea necesario.

Para garantizar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat5e de alta calidad cuenta con un alivio de tensión de PVC moldeado que evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen en ángulos agudos, lo que reduce el riesgo de daños en el cable, que podrían disminuir el rendimiento de la red.

Los cables Cat5e de StarTech.com se fabrican utilizando conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes de cables ofrecen un cable "más barato", basado en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en cuanto a la calidad para asegurarnos de que recibe el máximo valor y rendimiento por su inversión en cables de red.

Este cable Cat 5e está construido con alambre de cobre de calibre 24, para soportar una amplia gama de aplicaciones Ethernet como la alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que utilizamos un alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables sostienen fácilmente la potencia necesaria para las aplicaciones de alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior ofrecida por los cables de aluminio recubiertos de cobre puede estar sujeta a una entrega de alimentación insuficiente, acumulación de calor, daños en el equipo y, potencialmente, incendios.

Este cable de interconexión moldeado ofrece conectores de alta calidad compuestos de oro de 50 micras, para ofrecer una conductividad óptima y eliminar al mismo tiempo la pérdida de señal debida a la oxidación o la corrosión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Diseñado para usar con redes Fast Ethernet
- Permite realizar conexiones desde el concentrador al panel de distribución
- Permite conectar la estación de trabajo a un tomacorriente de pared

Características

- Conectores RJ45 moldeados
- Cuidadosamente construidos y probados, para mantener la diafonía cercana (NEXT) dentro de límites aceptables
- Capuchones de colores para codificación departamental por colores
- Construido con componentes de primera calidad
- Cable de cobre 24 AWG de alta calidad

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable	Moldeado
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables CAT5e - 100 MHz

Conector(es)

Conejero A 1 - RJ-45

Conejero B 1 - RJ-45

**Requisitos
Ambientales**

Temperatura Operativa -20 (-4°F) - 60 (140°F)

Temperatura de Almacenamiento 0 (32°F) - 30 (86°F)

Humedad 60%RH

**Características
Físicas**

Color Negro

Calibre del Conductor 24 AWG

Tipo de conductor Cobre trenzado

Longitud del Cable 10.0 ft [3.0 m]

Longitud del Producto 10.0 ft [3.0 m]

Ancho del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Altura del Producto 0.3 in [8.1 mm]

Peso del Producto 3.8 oz [108.0 g]

**Información de la
Caja**

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.6 in [19.4 cm]

Ancho de la Caja 7.7 in [19.6 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.8 oz [108.0 g]

**Contenido de la
Caja**

Incluido en la Caja 1 - Cable de red Cat5e de 3m - Negro

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

