

Cat5e patchkabel med gjutna RJ45-kontakter - 3 m - svart

Produkt ID: M45PATCH10BK



Cat5e M45PATCH10BK-patchkabeln (3 m) möter eller överstiger alla specifikationer för Cat 5e för att säkerställa pålitliga Ethernet-nätverksanslutningar. Den har ett hållbart svart PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar om du skulle behöva det.

För att säkerställa långvarig prestanda har denna Cat5e patchkabel även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar vilket reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

Cat5e-kablar från StarTech.com är tillverkade av kopparledare av högsta kvalitet. Många tillverkare som erbjuder "billiga" kablar, har kablar som är baserade på en kopparklädd aluminiumkärna. Men vi kompromissar inte med kvaliteten utan vill kunna garantera bästa värde och prestanda i de nätverkskablar som du investerar i.

Cat5e-kabeln är tillverkad av 0,25 mm² koppartråd för att ge stöd åt många olika Ethernet-tillämpningar som t.ex. ström-över-Ethernet (PoE). Eftersom vi använder koppartråd av hög kvalitet klarar våra kablar enkelt av den ström som krävs för ström-över-Ethernet-tillämpningar medan kablar av sämre kvalitet med kopparöverdragen aluminium är sämre på att ge ström, blir varma och kan orsaka skador på utrustning eller till och med börja brinna.

Denna gjutna patchkabel har kontakter av hög kvalitet med 50 µm guld för att ge optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminera signalförlust orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med snabba Ethernet-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Gjutna RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 Pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Gjuten
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT5e - 100 MHz
---------------------	-----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Miljö

Drifttemperatur	-20 (-4°F) - 60 (140°F)
Förvaringstemperatur	0 (32°F) - 30 (86°F)
Luftfuktighet	60%RH

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöjd	0.3 in [8.1 mm]
Produktvikt	3.8 oz [108.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.6 in [19.4 cm]
Paketets bredd	7.7 in [19.6 cm]
Paketets höjd	1.1 in [2.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 oz [108.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3 m Cat5e-patchkabel - svart
-----------------	----------------------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.