

Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR

Produkt ID: MASFP10GBLR



MASFP10GBLR är en Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco Meraki™-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 10GBASE-LR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 2 104 865 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,2 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i Cisco Meraki-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,2 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco Meraki
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1310nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex

DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	2 104 865 timmar
Strömförbrukning	< 1.2 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Silver
Produktlängd	2.3 in [58.4 mm]
Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.8 oz [22.0 g]

Förpackning

Paketets längd	4.5 in [11.4 cm]
Paketets bredd	3.6 in [9.2 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare

Warranty
Information

Warranty Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.