

## Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-SR

Produkt ID: MASFP10GBSR



MASFP10GBSR är en Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco Meraki™-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 10GBASE-SR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 300 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 300 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 1 967 709 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,2 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i Cisco Meraki-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

### Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,2 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco Meraki
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	300 m (984 ft)
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex



DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 967 709 timmar
Strömförbrukning	< 1.2 W

---

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	Fiberoptisk LC duplex
------------------------	-----------------------

---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare
------	---

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

---

Utseende

Produktlängd	2.1 in [54.0 mm]
Produktbredd	0.5 in [13.9 mm]
Produkthöjd	0.5 in [12.6 mm]
Produktvikt	0.6 oz [18.0 g]

---

Förpackning

Package Length	3.7 in [93.0 mm]
Package Width	4.6 in [11.7 cm]
Package Height	1.3 in [34.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [47.0 g]

---

Vad det är i



lådan

Ingår i paketet

SFP+-sändtagare

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

