

## Cisco Meraki MA-SFP-1GB-LX10-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX

Produkt ID: MASFP1GBLX10



MASFP1GBLX10 är en Cisco Meraki MA-SFP-1GB-LX10-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco Meraki™-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning (100 Mbps) över fiberkabel för 1000BASE-LX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

### Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 3 092 408 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco Meraki-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

## Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco Meraki MA-SFP-1GB-LX10 garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W

---

### Hårdvara

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                |
| Compatible Brand   | Cisco Meraki            |
| Industristandarder | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |

---

### Prestanda

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 1.25 Gbps      |
| Maximalt överföringsavstånd      | 10 km (6.2 mi) |
| Fibertyp                         | Enkelläge      |
| Våglängd                         | 1310nm         |
| Fiber-driftsläge                 | Full-duplex    |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DDM                        | Ja                 |
| Kompatibla nätverk         | 1000 Mbps (1 Gbps) |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 3 092 408 timmar   |
| Strömförbrukning           | < 1 W              |

#### Kontakt(er)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Lokala enhetskontakter | 1 - Fiberoptisk LC duplex |
|------------------------|---------------------------|

#### Miljö

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Förvaringstemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Luftfuktighet        | 5~95 % RH                      |

#### Utseende

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Färg         | Silver           |
| Produktlängd | 2.2 in [56.6 mm] |
| Produktbredd | 5.1 in [13.0 cm] |
| Produkthöjd  | 0.5 in [1.2 cm]  |
| Produktvikt  | 0.7 oz [20.0 g]  |

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Paketets längd          | 4.4 in [11.3 cm] |
| Paketets bredd          | 3.6 in [9.2 cm]  |
| Paketets höjd           | 1.3 in [3.3 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 1.6 oz [46.0 g]  |

#### Vad det är i lådan

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Ingår i paketet | 1 - SFP-sändtagare |
|-----------------|--------------------|

#### Warranty Information

Warranty

Livslängd

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.