Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX - 1000BASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - 10/100/1000 Mbps - RJ45 - 100m - Cisco Meraki MS225, MX400, MS250

ID del Producto: MASFP1GBTXST

El modelo MASFP1GBSXST es un módulo transceptor por cobre compatible con el modelo MA-SFP-1GB-SX de Cisco Meraki, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco Meraki™. Ofrece conectividad 1GbE (1000Mbps) fiable a través de cable de cobre, para redes compatibles con 10BASE-T, 1000BASE-T y 100BASE-TX, con una distancia máxima de hasta 100m.

Especificaciones técnicas:

• Máxima tasa de transferencia de datos: 1000Mbps

• Tipo: Cobre

• Tipo de conexión: Conector RJ45

• Distancia máxima de transferencia: 100m

• MTBF: 4.655.371 horas

• Consumo energético: Menos de 1,3 vatios

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): No

Este módulo SFP por cable de cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores y conmutadores de Cisco Meraki

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• 100% COMPATIBLE CON CISCO MERAKI MA-SFP-1GB-TX: Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Cisco Meraki compatibles, para conectividad 1GbE fiable

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1000BASE-T | 1Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 100 m

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Cisco

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco Meraki
	Estándares Industriales	IEEE 802.3i 10BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		IEEE 802.3u 100BASE-TX
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1000 Mbps

	Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
	Tipo de Fibra	Cobre
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	No
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MTBF	4.655.371 horas
	Consumo de Energía	< 1.3 W
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45
		1 - RJ-45
Requisitos de Energía		
	Tensión de Salida	3.3V DC
		3.3V DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Características Físicas		
	Color	Plata
	Longitud del Producto	2.7 in [68.0 mm]
	Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]

	Peso del Producto	0.7 oz [21.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
	Ancho de la Caja	3.7 in [9.3 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.