

Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX Compatibile - Modulo ricetrasmittitore SFP - 10/100/1000BASE-TX

ID prodotto: MASFP1GBTXST



Il prodotto MASFP1GBSXST è un modulo ricetrasmittitore in rame compatibile con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco Meraki™. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE (1000 Mbps) tramite cablaggi in rame per le reti compatibili 10BASE-T, 1000BASE-T e 100BASE-TX, a una distanza massima di 100 m.

Specifiche tecniche:

- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1000 Mbps
- Tipo: rame
- Tipo di connessione: connettore RJ45
- Distanza massima di trasferimento: 100 m
- MTBF: 4.655.371 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1,3 Watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo in rame SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco Meraki
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,3 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco Meraki
Standard del settore	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
Distanza di trasferimento max	100 m (328 ft)
Tipo fibra	Rame
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	No



Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
MTBF	4.655.371 ore
Consumo energetico	< 1.3 W

Connettore/i

Connettori unità locale	RJ-45
	RJ-45

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.7 in [68.0 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [18.0 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.8 mm]
Peso prodotto	0.7 oz [21.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	3.7 in [93.0 mm]
Package Width	4.6 in [11.8 cm]
Package Height	1.4 in [35.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [51.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittitore SFP
--------------------------	-----------------------



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

