

Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX - 1000BASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - 10/100/1000 Mbps - RJ45 - 100m - Cisco Meraki MS225, MX400, MS250

ID del Producto: MASFP1GBTXST



El modelo MASFP1GBSXST es un módulo transceptor por cobre compatible con el modelo MA-SFP-1GB-SX de Cisco Meraki, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco Meraki™. Ofrece conectividad 1GbE (1000Mbps) confiable a través de cable de cobre, para redes compatibles con 10BASE-T, 1000BASE-T y 100BASE-TX, con una distancia máxima de hasta 100m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 1000Mbps
- Tipo: Cobre
- Tipo de conexión: Conector RJ45
- Distancia máxima de transferencia: 100m
- MTBF: 4,655,371 horas
- Consumo energético: Menos de 1.3 vatios
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): No

Este módulo SFP por cable de cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores y conmutadores de Cisco Meraki
- Expanda su red a segmentos remotos

## Características

- **100% COMPATIBLE CON CISCO MERAKI MA-SFP-1GB-TX:** Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Cisco Meraki compatibles, para conectividad 1GbE fiable
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 1000BASE-T | 1Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 100 m
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Cisco
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco Meraki
Estándares Industriales	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1000 Mbps
---------------------------------------	-----------

Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
Tipo de Fibra	Cobre
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	No
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MTBF	4.655.371 horas
Consumo de Energía	< 1.3 W

---

#### Conector(es)

Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45
	1 - RJ-45

---

#### Requisitos de Energía

Tensión de Salida	3.3V DC
	3.3V DC

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	HR 5~95%

---

#### Características Físicas

Color	Plata
Longitud del Producto	2.7 in [68.0 mm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]

Peso del Producto	0.7 oz [21.0 g]
-------------------	-----------------

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
---------------------	------------------

Ancho de la Caja	3.7 in [9.3 cm]
------------------	-----------------

Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
-------------------	-----------------

Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]
-----------------------------	-----------------

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
---------------------	---------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.