

Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX compatibel SFP Transceiver module - 10/100/1000BASE-TX

Productcode: MASFP1GBTXST



De MASFP1GBSXST is een Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX compatibele koperen transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco Meraki™ switches en routers. De module biedt betrouwbare 1GbE (1000 Mbps) connectiviteit via koperen kabels, voor 10BASE-T, 100BASE-T en 100BASE-TX conforme netwerken, op een afstand tot 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1000 Mbps
- Type: Koper
- Verbindingstype: RJ45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 4.655.371 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Cisco Meraki switches en routers
- Voeg uw transceivers toe of vervang ze

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- Laag energieverbruik van minder dan 1,3 W
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco Meraki
Industriestandaarden	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
Max. overdrachtsafstand	100m [328ft]
Glasvezeltype	Koper
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Nee

Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps

MTBF 4.655.371 uur

Vermogensopname < 1.3 W

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45

1 - RJ-45

Voeding

Uitgangsspanning 3.3V DC

3.3V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zilver

Lengte product 2.7 in [68.0 mm]

Breedte product 0.7 in [1.8 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.4 cm]

Gewicht product 0.7 oz [21.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking 4.5 in [11.4 cm]

Package Width 3.7 in [9.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.3 cm]

Verzendgewicht 1.8 oz [50.0 g]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - SFP-transceiver

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.