

Carrito para TV - Soporte Rodante VESA para TV de 37 a 70 Pulgadas (70kg) - Base para Televisor con Estante - con Giro e Inclinación - Soporte Universal con Ruedas para TV

ID del Producto: MBLTVSTNDEC



Este soporte móvil para TV le permite crear un centro móvil multimedia, que admite pantallas de 37" a 70" de tamaño y peso de hasta 70kg, lo cual facilita el desplazamiento de su equipo audiovisual entre aulas de clase, oficinas o entornos de espacios de enseñanza. Para mayor estabilidad y seguridad, el carro móvil ha sido diseñado con una base de 92cm x 70cm.

Este carro rodante para TV con un soporte se adapta a las diferentes configuraciones posibles en su espacio de oficina. Puede inclinar el ángulo de visualización entre 0/+5°, a fin de adaptarse mejor al entorno y reducir los reflejos, así como rotar la pantalla a -90°/+90°, para orientación vertical u horizontal.

Para mayor portabilidad, este carro móvil universal le ofrece: bandeja para dispositivos (en el caso de equipos que requieran fácil acceso), capacidad de 5kg de peso, compartimento para almacenamiento detrás del televisor, lo cual resulta ideal para guardar equipos como regletas de alimentación o reproductores multimedia. Para evitar interferencias en el caso de pantallas más grandes en modo vertical, la bandeja para equipos se extrae desde la parte trasera.

El duradero material de fabricación del soporte para TV, de servicio pesado, resulta ideal para uso comercial, en entornos de muchos usuarios y desplazamientos frecuentes del televisor entre áreas. Asimismo, incluye 4 ruedas de poliuretano que se pueden bloquear mediante un pedal y que permiten movimientos suaves en diferentes tipos de suelos/alfombras, además de que evitan dejar marcas de arrastre en la superficie. El sistema integrado de gestión de cables los mantiene organizados y fuera de la vista; los cables se enrutan a través de las columnas, con puntos de entrada debajo del compartimento de almacenamiento.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Desplace el carrito rodante entre salas de juntas, aulas de clases u otros espacios
- Comparta su equipo multimedia y minimice gastos
- Configure una pantalla fija durante eventos especiales
- Configure de forma permanente una pantalla en áreas en que no sea posible el montaje en pared

## Características

- CARRO PORTÁTIL PARA TV DE SERVICIO PESADO: Carrito móvil durable para TV de pantalla entre 37 a 70 pulgadas (hasta 70kg de peso); 4 ruedas de poliuretano con bloqueo y que no dejan marcas de arrastre
- FÁCIL AJUSTE: Este carrito rodante/móvil para TV sitúa el centro de su pantalla a 1,37m del suelo; inclinación de 0/+5° rotación de +/-90° que permiten que la pantalla/pantalla plana se ajuste fácilmente y se fije en posición vertical u horizontal
- BANDEJA Y ALMACENAMIENTO: Carrito móvil para TV, con bandeja que admite dispositivos de hasta 5kg de peso, con compartimento cerrado detrás del televisor, para almacenamiento | Bandeja de: 42cm x 29cm
- COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS: Soporte para pantallas LCD. Compatible con patrones VESA: 200 x 200, 300 x 300, 350 x 350, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 400. Tornillos y espaciadores incluidos
- ORGANICE SU CARRITO PARA PRESENTACIONES: Incluye sistema de gestión de cables. Compartimento cerrado para mantener su equipo oculto. Incluye sujetacips para cables y clips reutilizables para cables

---

## Hardware

Política de Garantía	2 Years
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Carrito móvil
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x200 mm

300x300 mm

350x350 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x400 mm

---

#### Rendimiento

Tamaño mínimo de la pantalla 37"

Tamaño máximo de la pantalla 70"

Puede Acomodar Sí  
Pantallas Curvas

Video Wall No

Ajuste de la altura No

Inclinación 0° / +5°

Rotación de la pantalla 90°

---

#### Características Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 27.6 in [70.2 cm]

Ancho del Producto 36.2 in [92.0 cm]

Altura del Producto 62.8 in [159.5 cm]

Peso del Producto 52.5 lb [23.8 kg]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	34.2 in [86.9 cm]
Ancho de la Caja	3.4 ft [1.0 m]
Altura de la Caja	6.1 in [15.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	56.0 lb [25.4 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Base
	4 - Ruedas
	2 - Columnas de la base
	2 - Columnas superiores
	1 - Bandeja para equipos
	2 - Soportes para bandeja
	1 - Tapa para soporte frontal
	1 - Placa VESA de montaje
	1 - Tapa para soporte trasero
	2 - Brazos de extensión con placa VESA (izquierda)
	2 - Brazos de extensión con placa VESA (derecha)
	4 - Cubiertas de cable
	8 - Tornillos M8 x 20mm
	8 - Tornillos M6 x 8mm
	16 - Tornillos M6x12mm
	1 - Tornillo M6 x 18mm
	8 - Tornillos M8 x 8mm
	5 - Sujetaclips para cables

5 - clips para cable  
1 - Llave M6  
1 - Llave M10  
1 - Llave hexagonal de 4mm  
1 - Llave Hexagonal de 5mm  
4 - Tornillos M5 x 14mm  
4 - Tornillos M6 x 14mm  
4 - Tornillos M6 x 30mm  
4 - Tornillos M8x30mm  
4 - Tornillos M8 x 50mm  
4 - Arandelas  
8 - Espaciadores pequeños  
1 - Espaciadores grandes

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty      2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

