

Chariot Meuble TV - Support TV sur Roulettes Portable pour Écrans VESA 37-70" (70kg)
- Pied TV avec Étagère de Rangement - Inclinable - Gabarit de Montage Universel
Télévision

Nº de produit: MBLTVSTNDEC



Ce support TV mobile vous permet de créer un centre multimédia mobile doté d'écrans de 37 à 70 pouces et pesant jusqu'à 70 kg, ce qui facilite le déplacement de votre équipement audiovisuel dans les salles de classe, les bureaux ou les environnements d'apprentissage. Pour une meilleure stabilité et une sécurité accrue, le chariot mobile a été conçu avec une base de 0,92 m x 0,70 m.

Ce support TV sur roues s'adapte aux différentes configurations que vous pouvez rencontrer dans votre espace de bureau. Vous pouvez incliner l'angle de visualisation de 0/+5° pour l'adapter au mieux à votre environnement et réduire les reflets, ainsi que faire pivoter votre écran de -90°/+90° dans les orientations portrait ou paysage.

Pour une plus grande portabilité, ce chariot mobile universel est doté d'une étagère pour les appareils devant être facilement accessibles. Ce plateau peut supporter jusqu'à 5 kg. Le chariot est également doté d'un compartiment de rangement derrière le téléviseur, idéal pour ranger des équipements tels que des barres d'alimentation ou des lecteurs multimédia. Pour éviter toute interférence avec les grands écrans en mode portrait, le meuble de l'équipement dépasse à l'arrière.

Grâce à sa conception robuste, ce grand support TV est idéal pour un usage commercial dans les environnements multi-utilisateurs et pour les déplacements fréquents entre différentes zones. De plus, il est équipé de 4 roulettes en polyuréthane verrouillables à l'aide d'une pédale et qui permettent un mouvement régulier sur différents types de sols/moquettes, tout en évitant les marques de frottement sur les surfaces. Le passe-câbles intégré permet de ranger vos câbles et de les masquer ; ils passent dans les colonnes avec des points d'entrée sous le compartiment de rangement.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Déplacez le meuble entre les salles de conférence, les salles de classe et autres espaces
- Partagez l'équipement multimédia et minimisez les coûts
- Installez un écran fixe pendant les événements spéciaux
- Placez un écran permanent dans les zones où un montage mural n'est pas possible

Spécifications techniques

- CHARIOT TV PORTABLE A USAGE INDUSTRIEL : Chariot TV mobile durable pour écrans 37-70 pouces (70kg) ; 4 roulettes/roues verrouillables en polyuréthane à roulement doux pour éviter les marques de traînée ; Base solide en acier pour éviter le basculement
- FACILE À RÉGLER : le support/chariot mobile TV place le centre de votre écran à 173 cm du sol ; inclinaison de 0/+5° ; rotation de +/-90° permettant de régler facilement l'écran/l'écran plat en position portrait ou paysage
- ÉTAGÈRE POUR L'ÉQUIPEMENT ET ESPACE DE RANGEMENT : meuble TV mobile avec étagère pour appareils (lecteur multimédia, PC, etc) jusqu'à 5kg, et compartiment fermé derrière la TV pour ranger des équipements tels que des barres d'alimentation, étagère 42x29cm
- COMPATIBILITÉ D'ÉCRAN : support pour TV LCD/LED prend en charge les écrans plats ; prend en charge les modèles VESA 200 x 200, 300 x 300, 350 x 350, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 400 ; vis/entretoises incluses
- ORGANISEZ VOTRE CHARIOT DE PRÉSENTATION : le chariot/meuble TV mobile est doté d'un système de rangement intégré pour garder les câbles organisés dans chaque colonne ; compartiment fermé ; porte-câbles et serre-câbles pour l'organisation de l'installation

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Meuble mobile
Trous de fixation VESA	200x200 mm

300x300 mm

350x350 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x400 mm

Performance

Taille minimale de l'écran 37"

Taille maximale de l'écran 70"

Convient aux Écrans Incurvés Oui

Mur Vidéo Non

Réglage de la hauteur Non

Inclinaison 0° / +5°

Rotation de l'écran 90°

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 27.6 in [70.2 cm]

Largeur du produit 36.2 in [92.0 cm]

Hauteur du produit 62.8 in [159.5 cm]

Poids du produit 52.5 lb [23.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet	34.2 in [86.9 cm]
Largeur du Paquet	3.4 ft [1.0 m]
Hauteur du Paquet	6.1 in [15.4 cm]
Poids brut	56.0 lb [25.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Base
	4 - Roulettes
	2 - Colonnes de base
	2 - Colonnes supérieures
	1 - Étagère d'équipement
	2 - Supports d'étagère
	1 - Couvercle du support avant
	1 - Plaque de fixation VESA
	1 - Couvercle du support arrière
	2 - Bras d'extension VESA (gauche)
	2 - Bras d'extension VESA (droite)
	4 - Caches
	8 - Vis M8x20mm
	8 - Vis M6x8mm
	16 - Vis M6 x 12 mm
	1 - Vis M6x18mm
	8 - Vis M8x8mm
	5 - Supports de serre-câbles
	5 - Connecteurs de câbles
	1 - Clé M6

- 1 - Clé M10
- 1 - Clé hexagonale 4 mm
- 1 - Clé hexagonale 5 mm
- 4 - Vis M5x14mm
- 4 - Vis M6x14mm
- 4 - Vis M6x30mm
- 4 - Vis M8x30mm
- 4 - Vis M8x50mm
- 4 - Rondelles
- 8 - Petites entretoises
- 1 - Grandes entretoises

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

