

Carrello porta TV con ruote - Supporto TV portatile per schermi VESA da 37-70" (70 kg)
- Supporto TV con ripiano e scomparto di appoggio - Schermo girevole/inclinabile -
Carrello TV universale su ruote

ID prodotto: MBLTVSTNDEC



Questo supporto per TV portatile consente di creare un centro multimediale mobile con display da 37" a 70" e peso fino a 70 kg, facilitando lo spostamento delle apparecchiature audio/video tra aule, uffici o ambienti di formazione. Per una maggiore stabilità e sicurezza, il carrello mobile è stato progettato con una base da 0,92 m x 0,70 m.

Il supporto TV mobile con sostegno si adatta alle diverse configurazioni che si possono incontrare negli uffici. È possibile inclinare l'angolo di visione entro 0/+5°; per soddisfare al meglio le esigenze dell'ambiente e ridurre i riflessi, nonché ruotare il display di -90°;/+90°; per un orientamento verticale o orizzontale.

Per una maggiore portabilità, questo carrello mobile universale offre un ripiano per le apparecchiature che devono essere facilmente accessibili, in grado di sostenere fino a 5 kg di peso, e un vano portaoggetti dietro il televisore, ideale per riporre apparecchiature come multiprese o lettori multimediali. Per evitare interferenze con i display di dimensioni maggiori in modalità verticale, il ripiano per le apparecchiature sporge dal retro.

La struttura resistente del supporto TV per carichi pesanti lo rende ideale per l'utilizzo commerciale, in ambienti caratterizzati da più utenti e frequenti spostamenti tra varie aree. Inoltre, è dotato di 4 ruote orientabili in poliuretano bloccabili tramite pedale e in grado di garantire un movimento scorrevole su diversi tipi di pavimento/moquette, evitando segni di trascinamento sulle superfici. Il sistema di gestione cavi integrato consente di tenere i cavi in ordine e nascosti alla vista, instradandoli attraverso i montanti con punti di ingresso sotto il vano portaoggetti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Spostamento del carrello tra sale riunioni, aule e altre aree
- Condivisione delle apparecchiature multimediali e riduzione dei costi
- Allestimento di uno schermo fisso nel corso di eventi speciali
- Allestimento di uno schermo permanente in aree in cui non è possibile eseguirne il montaggio a parete

Caratteristiche

- CARRELLO PER TV PORTATILE AD ALTA RESISTENZA: robusto carrello per TV portatile per display da 37-70" (70 kg); 4 rotelle bloccabili in poliuretano ad alta scorrivolezza per evitare segni di trascinamento; facile da spostare grazie; robusta base in acciaio
- FACILMENTE REGOLABILE: il supporto per TV mobile consente di posizionare il centro del display a 137 cm dal pavimento; inclinazione di 0/+5°; rotazione di +/-90° per regolare e bloccare facilmente il display in posizione verticale o orizzontale
- RIPIANO E VANO PORTAOGGETTI: supporto TV dotato di un ripiano per dispositivi (lettore multimediale, laptop, ecc.) fino a 5 kg e di un vano chiuso dietro la TV per riporre apparecchiature come multiprese/lettori multimediali - Dimensioni ripiano: 42 x 29 cm
- COMPATIBILITÀ CON I DISPLAY: supporto universale per TV LCD/LED e display interattivi; compatibile con marche quali LG, Samsung, Sony e Sharp; supporta schemi VESA 200x200, 300x300, 350x350, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400; viti/distanziatori inclusi
- ORGANIZZAZIONE DEL CARRELLO PER PRESENTAZIONI: il carrello per TV è dotato di un sistema di gestione cavi integrato che consente di tenere i cavi ordinati; vano chiuso per nascondere le apparecchiature; morsetti fermacavi e passacavi riutilizzabili inclusi

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Carrello mobile

Modello(i) di fori VESA 200x200 mm

300x300 mm

350x350 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x400 mm

Prestazioni

Dimensioni minime display 37"

Dimensioni massime del display 70"

Adatto a Display Curvi Sì

Video Wall No

Regolazione dell'altezza No

Inclinazione 0° / +5°

Rotazione del display 90°

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 27.6 in [70.2 cm]

Larghezza prodotto 36.2 in [92.0 cm]

Altezza prodotto 62.8 in [159.5 cm]

Peso prodotto 52.5 lb [23.8 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 34.2 in [86.9 cm]

Larghezza del Pacco 3.4 ft [1.0 m]

Altezza del Pacco 6.1 in [15.4 cm]

Peso spedizione
(confezione) 56.0 lb [25.4 kg]

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Incluso nella confezione | 1 - Base |
| | 4 - Ruote orientabili |
| | 2 - Montanti di base |
| | 2 - Montanti superiori |
| | 1 - Ripiano per apparecchiature |
| | 2 - Staffe del ripiano |
| | 1 - Copertura staffa anteriore |
| | 1 - Piastra di montaggio VESA |
| | 1 - Copertura staffa posteriore |
| | 2 - Staffe di estensione VESA (S) |
| | 2 - Staffe di estensione VESA (D) |
| | 4 - Canaline |
| | 8 - Viti M8 x 20 mm |
| | 8 - Viti M6 x 8 mm |
| | 16 - Viti M6x12 mm |
| | 1 - Vite M6 x 18 mm |
| | 8 - Viti M8 x 8 mm |
| | 5 - Morsetti fermacavi |

- 5 - Morsetti fermacavo
- 1 - Chiave M6
- 1 - Chiave M10
- 1 - Chiave a brugola da 4 mm
- 1 - Chiave a brugola da 5 mm
- 4 - Viti M5 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 50 mm
- 4 - Rondelle
- 8 - Distanziali piccoli
- 1 - Distanziali grandi

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.